

# Pritisna prirubnica DARF-Q12-40

Broj dela: 4886225

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 40                                         |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji               |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                             |
| Temperatura okruženja                     | 0 °C...60 °C                               |
| Maks. obrtni momenat pritezanja           | 5.9 Nm                                     |
| Težina proizvoda                          | 155 g                                      |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                             |
| Materijal prirubnice                      | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana |
| Materijal vijaka                          | Pocinkovani čelik                          |