

Ručica VAOH-F9-14-H9-A

Broj dela: 4895984

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	235 mm
Vrsta aktiviranja	ručno
Ugradni položaj	Proizvoljan
Širina ključa	14 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	370 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ručice	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala ručice	1.4301