



Pneumatski ventil JD-5-PK-3

Broj dela: 4901

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilni, dominantan
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	105 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	1 bar...8 bar
Dizajn	Ležište diska
Nominalna širina	2.5 mm
Uklopno vreme oko	9 ms
Časovnik realnog vremena u (dominantan)	25 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	130 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažni okvir sa prolaznim otvorom po izboru:
Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 12	PK-3
Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 14	PK-3
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak: 4	PK-3
Pneumatski priključak: 5	PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Mesing PPS-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Plastika Cink liven pod pritiskom