


**Spojnica**  
**EAMD-42-40-18-16X25**  
Broj dela: 5056644

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika             | Vrednost             |
|----------------------------|----------------------|
| Prihvatni prečnik 1        | 18 mm                |
| Prihvatni prečnik 2        | 16 mm                |
| Veličina konstrukcije      | 42                   |
| Nominalna dužina           | 40 mm                |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan          |
| Maks. broj obrtaja         | 6000 1/min           |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C       |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %             |
| Temperatura okruženja      | -25 °C...60 °C       |
| Momenat inercije           | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 17 Nm                |
| Težina proizvoda           | 192 g                |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen       |