

**Spojnica**  
**EAMD-56-46-32-23X27**  
Broj dela: 5063745

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika             | Vrednost              |
|----------------------------|-----------------------|
| Prihvatni prečnik 1        | 32 mm                 |
| Prihvatni prečnik 2        | 23 mm                 |
| Veličina konstrukcije      | 56                    |
| Nominalna dužina           | 46,5 mm               |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan           |
| Maks. broj obrtaja         | 5500 1/min            |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %              |
| Temperatura okruženja      | -25 °C...60 °C        |
| Momenat inercije           | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 60 Nm                 |
| Težina proizvoda           | 390 g                 |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen        |