


# Kabl motora NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6

Broj dela: 5085058

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                             | Vrednost                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Osnovna oznaka                                             | bez nosača natpisa          |
| Električni priključak 1, funkcija                          | Strana uređaja u polju      |
| Električni priključak 1, konstrukcija                      | ugaono                      |
| Električni priključak 1, vrsta priključka                  | Utičnica                    |
| Električni priključak 1, izlaz kablova                     | ravno                       |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja            | Sub-D                       |
| Električni priključak 1, broj polova/žica                  | 15                          |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile               | 10                          |
| Električni priključak 2, funkcija                          | Strana upravljanja          |
| Električni priključak 2, vrsta priključka                  | Kabl sa utičnicom           |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja            | otvoreni kraj               |
| Električni priključak 2, broj polova/žila                  | 6                           |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile               | 6                           |
| Opseg radnog pritiska DC                                   | 0 V...72 V                  |
| Nominalni radni napon DC                                   | 24 V                        |
| Zaštita                                                    | da                          |
| Dužina kabla                                               | 15 m                        |
| Karakteristika voda                                        | pogodno za energetske lance |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova               | 80 mm                       |
| Prečnik kabla                                              | 8 mm                        |
| Struktura kabla                                            | 6 x 0,75 mm <sup>2</sup>    |
| Nominalni poprečni presek voda                             | 0.75 mm <sup>2</sup>        |
| Završeci žica                                              | Završetak žice              |
| Vrsta zaštite                                              | IP65                        |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju         |
| Temperatura okruženja                                      | -40 °C...80 °C              |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...80 °C               |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS     |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima     |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L              |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen              |

| Karakteristika                            | Vrednost                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| Materijal plašta kabla                    | TPE-U(PUR)                   |
| Boja plašta kabla                         | sivo                         |
| Materijal izolacionog omotača             | PP                           |