


# Upravljački vod NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Broj dela: 5105646

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Osnovna oznaka                                  | bez nosača natpisa            |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju        |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                        |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Priključak                    |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | ravno                         |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | SCSI                          |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 36                            |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 36                            |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja            |
| Električni priključak 2, konstrukcija           | ugaono                        |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Priključni vod                |
| Električni priključak 2, izlaz kablova          | ravno                         |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | Stega sa vijkom               |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 36                            |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 36                            |
| Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja     | na H-šini                     |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...30 V                    |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC            | 0 V...30 V                    |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 1.5 A                         |
| Otpornost na udarni napon                       | 0.5 kV                        |
| Dužina kabla                                    | 0.5 m                         |
| Karakteristika voda                             | Standardno                    |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova   | 74 mm                         |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova    | 110 mm                        |
| Prečnik kabla                                   | 7.4 mm                        |
| Struktura kabla                                 | 18 x 2 x 0,09 mm <sup>2</sup> |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.09 mm <sup>2</sup>          |
| Vrsta zaštite                                   | IP20                          |
| Napomena o vrsti zaštite                        | u montiranom stanju           |
| Temperatura okruženja                           | -40 °C...80 °C                |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)         | prema EU direktivi RoHS       |

| Karakteristika                            | Vrednost                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK RoHS propisima      |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-Zona III           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen               |
| Stepen zaprljanja                         | 1                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| Materijal plašta kabla                    | PVC                          |
| Boja plašta kabla                         | crno                         |
| Materijal kućišta                         | PA<br>PBT                    |
| Boja kućišta                              | zeleno<br>crno               |
| Materijal izolacionog omotača             | PVC                          |