


# Adapter komplet DHAA-G-E21-70...110-B8-63

Broj dela: 5162500

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                            |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                             |
| Težina proizvoda                          | 369 g                                                      |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom i vijkom<br>sa centrirajućim rukavcem |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                             |
| Materijal adapter ploče                   | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana                 |
| Materijal vijaka                          | Pocinkovani čelik                                          |
| Materijal centrirajućih elemenata         | Čelik                                                      |