


Montaža profila EAHF-L2-45-P-S

Broj dela: 5184133

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	45
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Težina proizvoda	6 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana