


Utikač NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN

Broj dela: 5195381

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	IEC 61754-24
Protokol	Ethernet PROFINET LWL
Dodatne funkcije	ispunjava zahteve prema AIDA
Učestalost priključivanja	100
Izlaz kabla	ravno
Težina proizvoda	84 g
Optički priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Optički priključak 1, konstrukcija	ugaono
Optički priključak 1, tehnika priključivanja	SC-RJ u skladu sa IEC 61754-24
Optički priključak 1, broj polova/žica	2
Optički priključak 1, zauzeti polovi/žice	2
Optički priključak 1, priključna slika	00995772
Optički priključak 1, vrsta pričvršćenja	Push-Pull sa mehaničkim zaključavanjem radi zaštite od slučajne vuče
Optički priključak 1, prečnik obujmice	2.5 mm
Optička veza 2, tehnika priključivanja	Stezna matica
Obrtni momenat pritezanja	0.42 Nm
Prečnik žice	0.98 mm...1 mm
Vrsta žice	Polimerno vlakno
Talasna dužina	650 nm
Protivpožarna provera	UL94 V-0
Prečnik kabla	5.5 mm...10 mm
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Niklovani liv od cinka
Boja kućišta	srebro

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal zaptivki	NBR TPE
Materijal obujmice	Legura bakra