

Kontrolni element VAOH-P15-H13

Broj dela: 5196471

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	20 mm
Prečnik klipa	50 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	1 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	1350 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen