


# Enkoder kabl NEBM-M12G8-E- -N-R3G8

Broj dela: 5212317

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Osnovna oznaka                                  | bez nosača natpisa                                          |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju                                      |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | okrugli                                                     |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                                    |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | ravno                                                       |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101                       |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 8                                                           |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 8                                                           |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja                                          |
| Električni priključak 2, konstrukcija           | ugaono                                                      |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Priključak                                                  |
| Električni priključak 2, izlaz kablova          | ravno                                                       |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | RJ45                                                        |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 8                                                           |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 8                                                           |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...30 V                                                  |
| Nominalni radni napon DC                        | 24 V                                                        |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC            | 0 V...30 V                                                  |
| Nominalni radni napon AC                        | 24 V                                                        |
| Zaštita                                         | da                                                          |
| Dužina kabla                                    | 1 m...25 m                                                  |
| Karakteristika voda                             | pogodno za energetske lance                                 |
| Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova   | 48 mm                                                       |
| Prečnik kabla                                   | 5.8 mm                                                      |
| Struktura kabla                                 | 1 x 4 x 0,15 mm <sup>2</sup> + 4 x 1 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.15 mm <sup>2</sup>                                        |
| Vrsta zaštite                                   | IP65                                                        |
| Napomena o vrsti zaštite                        | IP30 za utikač Sub-D u montiranom stanju                    |
| Temperatura okruženja                           | -40 °C...80 °C                                              |

| Karakteristika                                             | Vrednost                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...80 °C                |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS      |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima      |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-Zona III           |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 0 - bez izloženosti koroziji |
| Materijal plašta kabla                                     | TPE-U(PUR)                   |
| Boja plašta kabla                                          | crno                         |