


Kabl motora NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE14

Broj dela: 5213343

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	DIN 47100
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	30
Težina proizvoda	770 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, napomena o izlazu kabla	90°
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključka F1
Električni priključak 1, broj polova/žica	31
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	31
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	14
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	14
Opseg radnog pritiska DC	0 V...50 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	0.5 A
Otpornost na udarni napon	0.25 kV
Dužina kabla	2.6 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	49.5 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	74.25 mm
Prečnik kabla	9.9 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,2 mm
Struktura kabla	1 x (6 x 0,35 mm ²) + 2 x (4 x 0,15 mm ²)
Nominalni poprečni presek voda	0.15 mm ² 0.35 mm ²

Karakteristika	Vrednost
Završeci žica	Završetak žice
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-20 °C...75 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-25 °C...55 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	1
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	crno
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra, kalajisana