



Kabl motora NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14

Broj dela: 5251378

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61984
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Težina proizvoda	5250 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridna utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M23x1
Električni priključak 1, broj polova/žica	15
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	12
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač i kabl
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	RJ45 i otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	14
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	12
Opseg radnog pritiska DC	0 V...850 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...630 V
Opterećenje struje pri 40 °C	11.7 A
Otpornost na udarni napon	6 kV
Zaštita	da
Dužina kabla	15 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova	48 mm
Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova	90 mm
Prečnik kabla	12 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,3 mm

Karakteristika	Vrednost
Struktura kabla	4 x 0,75 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²)
Nominalni poprečni presek voda	0.15 mm ² 0.24 mm ² 0.75 mm ²
Završeci žica	Završetak žice
Vrsta zaštite	IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-25 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez halogena
Stepen zaprljanja	1
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo
Materijal izolacionog omotača	PP