

# Plastično crevo PUN-V0-6X1-GN

Broj dela: 525446

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 6 mm                                                                                                                                                         |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 26.5 mm                                                                                                                                                      |
| Unutrašnji prečnik                               | 4 mm                                                                                                                                                         |
| Min. radijus skretanja                           | 12 mm                                                                                                                                                        |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance                                                                                                                                  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                                                                                         |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                            |
| Napomena o radnom pritisku                       | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                                                                                                           |
| Dozvola                                          | TÜV                                                                                                                                                          |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0506 00                                                                                                                                             |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)                                                                                  |
| Protivpožarna provera materijala                 | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                                                                                                          |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                               |
| Temperatura okruženja                            | -35 °C...60 °C                                                                                                                                               |
| Napomena o temperaturi okruženja                 | upotreba bez pritiska do 90 °C                                                                                                                               |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.02 kg/m                                                                                                                                                    |
| Pneumatski priključak                            | Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm<br>za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom<br>za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 4 mm |
| Boja                                             | zeleno                                                                                                                                                       |
| Napomena o boji                                  | zbog zaštite od paljenja odstupanje od standardne boje                                                                                                       |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 54 +/-3                                                                                                                                                    |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                                                                                               |
| Materijal creva                                  | TPE-U(PU)                                                                                                                                                    |