

Plastično crevo PUN-V0-8X1,25-RT

Broj dela: 525451

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	8 mm
radijus skretanja od značaja za protok	37 mm
Unutrašnji prečnik	5.7 mm
Min. radijus skretanja	18 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0527 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Protivpožarna provera materijala	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Napomena o temperaturi okruženja	upotreba bez pritiska do 90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.031 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 6 mm
Boja	crveno
Napomena o boji	zbog zaštite od paljenja odstupanje od standardne boje
Tvrdoća po Šoru	D 54 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-U(PU)