

Plastično crevo PAN-V0-10X1,25-WS

Broj dela: 525480

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	12 mm
Spoljašnji prečnik za utični priključak	10 mm
radijus skretanja od značaja za protok	56 mm
Unutrašnji prečnik	7.5 mm
Min. radijus skretanja	34 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Napomena o radnom pritisku	Mineralno ulje: maks. 0,3 MPa na maks. 90 °C Voda: maks. 0,3 MPa na maks. 90 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-] Mineralno ulje Voda (tečna, bez leda)
Protivpožarna provera materijala	UL94 V-0 (plašt)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.088 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm
Boja	belo
Tvrdoća po Šoru	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PA12-P PVC-P