

Montažni komplet CRSMB-8-32/100

Broj dela: 525565

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Oblik	za okrugli cilindar
Ugradni položaj	Proizvoljan
za klip Ø	Ø32 - Ø100
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Vrsta zaštite	IP65 IP68 IP69K
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	3 g
Vrsta pričvršćenja	zalepljeno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum, eloksirani TPE-U (PU)