

Mrežno priključenje FBA-1-SL-5POL

Broj dela: 525634

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	26 g
Električni priključak	9-polni / 5-polni Prava utičnica / pravi priključak Sub-D / -
Opseg radnog pritiska DC	24 V
Opterećenje struje	4 A
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utičnih kontakata	Bronza pozlaćeno