

# Mrežno priključenje FBSD-KL-2X5POL

Broj dela: 525635

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika              | Vrednost                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vrsta pričvršćenja          | sa prolaznim otvorom                                        |
| Ugradni položaj             | Proizvoljan                                                 |
| Težina proizvoda            | 20 g                                                        |
| Električni priključak       | 5-polni / 5-polni<br>Utičnica pod uglom / vijčana stezaljka |
| Opseg radnog pritiska DC    | 24 V                                                        |
| Opterećenje struje          | 12 A                                                        |
| Poprečni presek priključka  | 0.2 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Vrsta zaštite               | IP20                                                        |
| Temperatura okruženja       | -5 °C...50 °C                                               |
| Temperatura skladištenja    | -20 °C...70 °C                                              |
| LABS usklađenost            | VDMA24364-B2-L                                              |
| Materijal kućišta           | PA                                                          |
| Boja kućišta                | crno                                                        |
| Materijal utičnih kontakata | Bronza<br>pozlaćeno                                         |