

Spojnica EAMC-40-66-11-12

Broj dela: 525864

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	11 mm
Prihvatni prečnik 2	12 mm
Veličina konstrukcije	40
Nominalna dužina	66 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	42.3 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	21 Nm
Težina proizvoda	139 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen