

Vakuum sisaljka ESS-30-GT-M10

Broj dela: 525969

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	3.5 mm
Min. radijus radnog komada	26 mm
Nominalna širina	2.5 mm
Prečnik usisivača	30 mm
Zapremina usisivača	2.4 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 5
Oblik sisaljke	okruglo duboko
Radni pritisak	-0.95 bar...0 bar
Nominalni radni pritisak	-0.7 bar
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	36 N
Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska	13 N
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskeg priključak
Vakuumski priključak	M10
Boja	crvenobraon
Tvrdoća po Šoru	72 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	Vulkollan