

Vakuum sisaljka ESS-50-BT-G1/4-I

Broj dela: 525995

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	10 mm
Min. radijus radnog komada	40 mm
Nominalna širina	2.5 mm
Prečnik usisivača	50 mm
Zapremina usisivača	17.6 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni pritisak	-0.95 bar...0 bar
Nominalni radni pritisak	-0.7 bar
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	100 N
Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska	39 N
Težina proizvoda	25 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskeg priključak
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crvenobraon
Tvrdoća po Šoru	72 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	Vulkollan