


Vakuum čaša bez priključka

ESV-80-GT

Broj dela: 526004

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	7.5 mm
Min. radijus radnog komada	100 mm
Prečnik usisivača	80 mm
Zapremina usisivača	28.6 cm ³
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	okrugao, zvonasti oblik
Oblik sisaljke	okruglo duboko
Radni pritisak	-0.95 bar...0 bar
Nominalni radni pritisak	-0.7 bar
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Sila kidanja na vakuumu od 70 %	245 N
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	245 N
Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska	99 N
Težina proizvoda	30.9 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskeg priključak
Boja	crvenobraon
Tvrdoća po Šoru	72 +/- 5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	Vulkollan