

# Manometar MA-27-160-M5-PSI

Broj dela: 527405

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Područje prikaza                          | 0 psi...160 psi                                                                                             |
| Nominalna veličina manometara             | 27                                                                                                          |
| Zaštita od eksplozije                     | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Dizajn                                    | Manometar sa cevastom oprugom                                                                               |
| Vrsta pričvršćenja                        | Ugradnja voda                                                                                               |
| Radni medij                               | Inertni gasovi<br>neutralne tečnosti                                                                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | bez acetilena<br>bez kiseonika                                                                              |
| Radni pritisak                            | 0 MPa...1.1 MPa<br>0 bar...11 bar<br>0 psi...159.5 psi                                                      |
| Faktor naizmeničnog opterećenja           | 0.66                                                                                                        |
| Klasa preciznosti merenja                 | 4                                                                                                           |
| Vrsta zaštite                             | IP43                                                                                                        |
| Temperatura medija                        | 0 °C...60 °C                                                                                                |
| Temperatura okruženja                     | 0 °C...60 °C                                                                                                |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                                              |
| Priključni položaj                        | Centrična zadnja strana                                                                                     |
| Pneumatski priključak                     | M5                                                                                                          |
| Materijali koji dolaze u dodir sa medijem | Mesing                                                                                                      |
| Materijal navojnog rukavca                | Mesing                                                                                                      |
| Materijal kućišta                         | PA                                                                                                          |
| Materijal providne ploče                  | PS                                                                                                          |
| Boja kućišta                              | crno                                                                                                        |
| Težina proizvoda                          | 11 g                                                                                                        |

| Karakteristika | Vrednost                          |
|----------------|-----------------------------------|
| Skala          | Jednostavna skala<br>psi (spolja) |