

Priključak SD-SUB-D-ST25

Broj dela: 527522

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	51 g
Električni priključak	25-polni Priključak Sub-D
Opseg radnog pritiska DC	250 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	250 V
Opterećenje struje	5 A
Kablovski konektor	Pg11
Dozvoljeni prečnik kabla	7 mm...12 mm
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra pozlaćeno