

Regulator pritiska MS6N-LRB

Broj dela: 527666

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serija	MS
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje Obrtno dugme sa integrisanom bravom može se zatvoriti pomoću pribora
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Ventil za regulaciju pritiska sa manometrom
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem
Indikator pritiska	G1/4 pripremljeno pripremljeno za G1/8 sa senzorom pritiska sa manometrom sa manometrom na okretnom dugmetu
Radni pritisak	0.8 bar...20 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.3 bar...16 bar
Maks. histereza pritiska	0.25 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	600 l/min...7300 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	730 g

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal operativnog dela	PA POM
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal membrane	NBR