

Aktivni ugljeni filter MS6N-LFX

Broj dela: 527673

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	0.01 µm...1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno okretanje poluautomatski
Dizajn	Aktivni ugljeni filter
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa integriran kao metalni omotač
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	900 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Radni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Zapremina preostalog ulja	0.003 mg/m³
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	Aktivan ugalj
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom