

Soft-Start ventil MS6N-DE

Broj dela: 527687

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno
Dizajn	Ležište klipa
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Indikator pritiska	sa senzorom pritiska
Prikaz uklopnog položaja	sa priborom
Radni pritisak	4 bar...18 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	2600 l/min...6450 l/min
Trajanje uključivanja	100%
Dozvola	c UL - Recognized (OL) c UL us - Recognized (OL)
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	680 g
Električni priključak	Oblik C Priključak prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija
Prikaz statusa signala	sa priborom
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Montaža voda sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom