


Kompensator momenta FKC-8/12

Broj dela: 529350

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8/12
Radijalno odstupanje +/-	2.5 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Kratkotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	1100 N
Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	550 N
Težina proizvoda	29.3 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal zgloba	PA-ojačan
Materijal loptastih rukavaca	visokolegirani čelik
Materijal ploče	Legura aluminijuma za livenje