


# Soft-Start ventil MS4-DL-1/8

Broj dela: 529533

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | sa mogućnošću prigušivanja                                                     |
| Vrsta aktiviranja                                                        | pneumatski                                                                     |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                    |
| Ručna pomoćna aktivacija                                                 | nema                                                                           |
| Dizajn                                                                   | Ležište klipa                                                                  |
| Način vraćanja u prethodni položaj                                       | mehaničke opruge                                                               |
| Vrsta upravljanja                                                        | direktni                                                                       |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom                                       | eksterni                                                                       |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                                              |
| Funkcija ventila                                                         | 2/2                                                                            |
| Radni pritisak                                                           | 4 bar...14 bar                                                                 |
| b-vrednost                                                               | 0.5                                                                            |
| C-vrednost                                                               | 4.6 l/sbar                                                                     |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 1000 l/min                                                                     |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi      |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                                       | vidi dodatne informacije o materijalima                                        |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                                                         | 213 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | po izboru:<br>Montaža voda<br>sa priborom                                      |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G1/8                                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G1/8                                                                           |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                 |

| Karakteristika           | Vrednost                       |
|--------------------------|--------------------------------|
| Radni materijal zaptivki | NBR                            |
| Materijal kućišta        | Aluminijum liven pod pritiskom |