


# Modul grananja MS6-FRM-1/4

Broj dela: 529857

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                         | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                                        | Proizvoljan                                                                    |
| Dizajn                                                 | Modul grananja                                                                 |
| Radni pritisak                                         | 0 bar...20 bar                                                                 |
| Normalni nominalni protok u glavnom smeru protoka 1->2 | 4200 l/min                                                                     |
| Normalni nominalni protok, izlaz nagore                | 6000 l/min                                                                     |
| Normalni nominalni protok, izlaz nadole                | 6400 l/min                                                                     |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC                   | 0 V...250 V                                                                    |
| Opseg radnog pritiska DC                               | 0 V...125 V                                                                    |
| Radni medij                                            | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi      |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                  | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK              | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura skladištenja                               | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                     | vidi dodatne informacije o materijalima                                        |
| Temperatura medija                                     | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Temperatura okruženja                                  | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                                       | 458 g                                                                          |
| Pneumatski priključak 1                                | G1/4                                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                               | G1/4                                                                           |
| Pneumatski priključak 3                                | G1/2                                                                           |
| Pneumatski priključak: 4                               | G1/2                                                                           |
| Napomena o materijalu                                  | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal kućišta                                      | Aluminijum liven pod pritiskom                                                 |