


# Prirubnica motora EAMF-A-64A/B-70A

Broj dela: 529945

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                | Vrednost       |
|-------------------------------|----------------|
| Ugradni položaj               | Proizvoljan    |
| LABS usklađenost              | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja      | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha    | 0 - 95 %       |
| Temperatura okruženja         | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda              | 160 g          |
| Kod interfejsa motora In      | 70A            |
| Kod interfejsa kućišta spojke | 64A<br>64B     |
| Napomena o materijalu         | RoHS-usaglašen |