


Priključni kabl KMP6-25P-20-10

Broj dela: 530048

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	DIN 41652
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	1600 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj polova/žica	25
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	25
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	2x vijka 4-40 UNC
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	25
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	25
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	2.8 A
Otpornost na udarni napon	1 kV
Dužina kabla	10 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	103 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	103 mm
Prečnik kabla	10.3 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,25 mm
Struktura kabla	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ² 0.34 mm ²
Završeci žica	tupo isečeno

Karakteristika	Vrednost
Vrsta zaštite	IP40
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-25 °C...75 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	2
Materijal plašta kabla	PVC
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	PBT ojačan
Boja kućišta	sivo
Materijal blokade vijka	Mesing, niklovani
Materijal utičnih kontakata	Pozlaćena legura bakra