


# Kombinacija pripremne grupe MSB6-1/2-FRC12:J10M2

Broj dela: 530236

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | 6                                                                                                                                       |
| Serijska                                                                 | MS                                                                                                                                      |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Obrtno dugme sa integrisanom bravom                                                                                                     |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                                                                                       |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                                                                                      |
| Dizajn                                                                   | Regulacija filtera sa manometrom<br>Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom                                                           |
| Finoća filtera                                                           | 5 µm                                                                                                                                    |
| Funkcija regulatora                                                      | Izlazni pritisak, konstantan<br>sa kompenzacijom pretpritiskom<br>sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa ponašanjem pri povratnom strujanju |
| Zaštita posude                                                           | integriran kao metalni omotač                                                                                                           |
| Indikator pritiska                                                       | sa manometrom                                                                                                                           |
| Radni pritisak                                                           | 1,5 bar...12 bar                                                                                                                        |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0,5 bar...12 bar                                                                                                                        |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 3600 l/min                                                                                                                              |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertni gasovi                                                                     |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                                                          |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                         |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                       |
| Temperatura skladištenja                                                 | -10 °C...60 °C                                                                                                                          |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                                       | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                                                 |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]                                                                                       |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                                                                          |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                                                                          |
| Težina proizvoda                                                         | 1713 g                                                                                                                                  |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | sa priborom                                                                                                                             |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G1/2                                                                                                                                    |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G1/2                                                                                                                                    |

| Karakteristika        | Vrednost       |
|-----------------------|----------------|
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |