


Filter MS6N-LF-1/2-CRV

Broj dela: 531532

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno aktiviranje
Dizajn	Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Stepen odvajanja kondenzata	75 %
Radni pritisak	2 bar...12 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	3200 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Veličina pore	5 µm
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Montaža voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom

Karakteristika	Vrednost
Materijal omotača	PC
Materijal razdelnog diska	POM