

Brzorastavljivi utikač KS4-1/4-A-R

Broj dela: 531677

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	8 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	765 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	829.3 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	9.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	46 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal opruge	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal navojne zaptivke	PA66-GF30 / TPE-U
Informacije o materijalu	Mesing
Materijal tela ventila	Mesing