


Aktivni ugljeni filter MS4N-LFX-1/4-R

Broj dela: 531764

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	4
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Aktivni ugljeni filter
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Radni pritisak	0 bar...14 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	360 l/min
Radni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Zapremina preostalog ulja	0.003 mg/m³
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	190 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	Aktivan ugalj
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC