

Priključak FBS-SUB-9-GS-IB-B

Broj dela: 532217

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	20 mm
Visina	62 mm
Dužina	61 mm
Protokol	Interbus
Dodatne funkcije	RBST most integrisan
Težina proizvoda	60 g
Interfejs sabirnice polja	1x 5 stezaljke opružnog balansera
Dozvoljeni prečnik kabla	5 mm...10 mm
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % nekondenzujući
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal zatvarajuće navrtke	Mesing
Materijal vijaka	Čelik
Radni materijal zaptivki	NBR