

Priključak
FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B
Broj dela: 532219

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	20 mm
Visina	62 mm
Dužina	61 mm
Protokol	CAN
Težina proizvoda	60 g
Interfejs sabirnice polja	2x 5 stezaljke opružnog balansera
Napomena o interfesu sabirnice polja	BUS In - BUS Out provučeno
Dozvoljeni prečnik kabla	5 mm...10 mm
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % nekondenzujući
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal zatvarajuće navrtke	Mesing
Materijal vijaka	Čelik
Radni materijal zaptivki	NBR