

## Zglobna glava SGS-6-32

Broj dela: 532693

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 6-32 UNF-2B                  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L               |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...150 °C              |
| Težina proizvoda                          | 21 g                         |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen               |
| Materijal spoljašnjeg prstena             | Mesing                       |
| Materijal kućišta                         | Pocinkovani čelik            |
| Materijal unutrašnjeg prstena             | Čelik                        |
| Materijal navrtke                         | Pocinkovani čelik            |