

Zglobna glava SGS-10-32

Broj dela: 532694

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	10-32 UNF-2B
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	21 g
	0.74 oz
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal spoljašnjeg prstena	Mesing
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal unutrašnjeg prstena	Čelik
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik