


Kombinacija filtera LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A

Broj dela: 532881

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serijska	D
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	0.01 µm
Stepen korisnosti filtera	99.9999 %
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Vlaknasti filter
Maks. količina kondenzata	80 ml
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar 21.75 psi...174 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Zapremina preostalog ulja	0.01 mg/m³
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2362 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak: 2	G3/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC