

Utičnica za napajanje NTSD-WD-11

Broj dela: 533119

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa zatvarajućom navrtkom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	34 g
Električni priključak	4-polni Utičnica pod uglom Stega sa vijkom
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	250 V
Opterećenje struje	16 A
Kablovski konektor	Pg11
Dozvoljeni prečnik kabla	5 mm...11 mm
Poprečni presek priključka	2.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PBT
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra Mesing