

Utični priključak QB-1/8-5/16-U-M

Broj dela: 533217

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	0.236 inč
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Premaz
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime klastifikacija	vidi sertifikat
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.519 oz
Vrsta pričvršćenja	Spoljašnji imbus SW14 Unutrašnji imbus SW5
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16"
Temperatura u okruženju u farenhajtima	32 °F...140 °F
Boja otpuštajućeg prstena	sivo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PBT
Materijal navojne zaptivke	NBR
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući