

Revizioni poklopac AK-SUB-9/15-B

Broj dela: 533334

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	20 g
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal poklopca	PA
Relativna vlažnost vazduha	nekondenzujući