

Spiralno plastično crevo PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Broj dela: 533465

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	6 m
Spoljašni prečnik	9.5 mm
Dužina bloka	1.317 m
radijus skretanja od značaja za protok	50 mm
Unutrašnji prečnik	6.4 mm
Prečnik namotaja	42 mm
Broj napotaja	66
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...15 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	11 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	430 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2	Spoljašnji navoj G1/4
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	A 87 +/- 3
Materijal priključnog navoja	Mesing niklovano
Materijal zaštite od prelamanja	POM
Materijal creva	TPE-U(PU)