

# Zatvarajuća navrtka MCK-PK-3-KD

Broj dela: 533672

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Unutrašnji navoj M6x0,75
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS uskladenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	Aluminijumske legure za kovanje, niklovane
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen