

Čep
B-1/4-50
Broj dela: 534214

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	50
Odgovara standardu	DIN 908
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nominalni obrtni moment pritezanja	11 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	15 g
Vrsta pričvršćenja	Unutrašnji imbus SW6
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal čepa	Pocinkovani čelik
Materijal O-prstena	PA TPE-U(PUR)