

Kuglasti ventil VAPB-1/4-F-40-F03

Broj dela: 534302

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	2-smerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	Rp1/4
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Raspored otvora na prirubnici	F03
Unutrašnji prečnik	10 mm
Nominalna širina DN	8
Funkcija ventila	2/2
Smer strujanja	reverzibilno
Nominalni pritisak armature PN	40
Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature PN	5 Nm
Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku 1 MPa (10 bar, 145 psi)	3.5 Nm
Na osnovu standarda	ISO 5211
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medija	-20 °C...150 °C
Protok Kv	5.9 m ³ /h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N
Materijal utičnice	PTFE

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal zaptivki	HNBR PTFE
Materijal kuglice	Mesing tvrdo hromirano
Broj materijala kuglice	2.0401 CW614N
Materijal vratila	Mesing
Broj materijala vratila	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	500 g
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji